

## 电子防潮柜 | Drying cabinet

### 产品概述 Product overview

产品概述 Product overview

电子防潮箱是通过高分子再生材料循环的物理吸湿来有效的降低气密性良好的箱体内的湿度，且可以精准的控制和稳定在预设的湿度范围内，从而达到防潮，防霉变，防锈，防微量吸湿等目的。我司电子防潮箱高效除湿，绿色低能耗，防潮箱系统内置程控感应系统根据箱体内湿度自动判断工作时间，节约能源，延长使用寿命。广泛使用于IC、BGA、精密电子组件、特殊化学药品、半导体器件、光学电子器件、印刷电路板、光学胶片及镜片、精密仪器及仪表等储存。

The electronic moisture-proof box can effectively reduce the humidity in the box with good air tightness through the physical moisture absorption of polymer recycled materials. It has accurate control and stability in the preset humidity range, so as to achieve the purpose of moisture-proof, mildew proof, rust proof, micro moisture absorption, etc.

## 全自动氮气柜 | Nitrogen tank

产品概述 Product overview

全自动氮气柜采用多点供气系统，配置氮气节约装置，当箱内湿度达到设定值时，系统会自动切断氮气供应；当超过设定值时，系统会智能打开氮气供应。节约氮气消耗量。广泛使用于IC、BGA、精密电子组件、特殊化学药品、半导体器件、光学电子器件、印刷电路板、光学胶片及镜片、精密仪器及仪表等储存。

Widely used in IC, BGA, precision electronic components, special chemicals, semiconductor devices, optical electronic devices, printed circuit boards, optical films and lenses, precision instruments And instrument storage.

容量：100L 尺寸：W440xD400xH738mm



名称	型号	控湿范围	隔层	开门方式
中湿度	CMT-100A	20-60%RH	2	单开门
低湿度	CMT-100AL	10-40%RH	2	单开门
超低湿度	CMT-100ASL	1-10%RH	2	单开门
全自动氮气柜	DQG-100D	1-60%RH	2	单开门

容量：168L 尺寸：W440xD450xH1035mm



名称	型号	控湿范围	隔层	开门方式
中湿度	CMT-168A	20-60%RH	3	单开门
低湿度	CMT-168AL	10-40%RH	3	单开门
超低湿度	CMT-168ASL	1-10%RH	3	单开门
全自动氮气柜	DQG-168D	1-60%RH	3	单开门

容量：328L 尺寸：W880xD450xH1035mm



名称	型号	控湿范围	隔层	开门方式
中湿度	CMT-328A	20-60%RH	3	左右开门
低湿度	CMT-328AL	10-40%RH	3	左右开门
超低湿度	CMT-328ASL	1-10%RH	3	左右开门
全自动氮气柜	DQG-1508D	1-60%RH	3	左右开门

容量：498L 尺寸：W600xD700xH1370mm



名称	型号	控湿范围	隔层	开门方式
中湿度	CMT-498A	20-60%RH	3	上下开门
低湿度	CMT-498AL	10-40%RH	3	上下开门
全自动氮气柜	DQG-498ASL	1-10%RH	3	上下开门
全自动氮气柜	DQG-498D	1-60%RH	3	四开门/六开门

容量：508L 尺寸：W1000xD480xH1200mm



名称	型号	控湿范围	隔层	开门方式
中湿度	CMT-508A	20-60%RH	3	左右开门
低湿度	CMT-508AL	10-40%RH	3	左右开门
超低湿度	CMT-508ASL	1-10%RH	3	左右开门
全自动氮气柜	DQG-508D	1-60%RH	3	四开门/六开门

容量：890L 尺寸：W880xD600xH1900mm



名称	型号	控湿范围	隔层	开门方式
中湿度	CMT-890A	20-60%RH	5	四开门
低湿度	CMT-890AL	10-40%RH	5	四开门
超低湿度	CMT-890ASL	1-10%RH	5	四开门
全自动氮气柜	DQG-890D	1-60%RH	5	四开门

容量：1508L 尺寸：W1200xD700xH1980



名称	型号	控湿范围	隔层	开门方式
中湿度	CMT-1508A	20-60%RH	5	四开门/六开门
低湿度	CMT-1508AL	10-40%RH	5	四开门/六开门
超低湿度	CMT-1508ASL	1-10%RH	5	四开门/六开门
全自动氮气柜	DQG-1508D	1-60%RH	5	四开门/六开门

相对湿度 Relative humidity	保管应用范例 Storage application example
60%-45%	书、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸 Paintings, antiques, paper money, old books, Fax paper
45%-35%	照相机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁(光)碟、记录带、菲林、正负底片、乐器、邮票、毛皮、中药材、茶叶、咖啡、香烟等 Camera, lenses, microscopes, endoscopes, binoculars, magnetic tape, disks, records, film, negatives, positive film, musical instrument, stamps, furs, medicinal materials, tea, coffee, cigarette etc
35%-20%	精密五金模具、测量仪器、电子零件、主机板、金属粉末、半导体、制药原材料等 measurement instruments, all electronic parts, pc boards, metallic powders, semiconductors, medical Supplies etc
20%-10%	电子元器件、IC、BGA, 试样、标准量具、种子、花粉、球根等对湿度要求较高的物料 electronic parts, IC, BGA, Sample, standard measuring tool, seeds, pollen, seedlings etc
10%以下	对湿度特别敏感的物料, 以及对湿度要求非常高的场合。如特殊的 IC, BGA, 金刚石等 The material needs ultra-low humidity, just as some IC, BGA and so on